



DEMINERALISERET VAND

GS BASIC

Anvendes bl.a. til påfyldning af akkumulatorer trucks,
batterier og dampstrygejern m.m.

NB! Må ikke anvendes til kontaktlinser.

5L • 10348


GS Supply ApS • Langerak 22B • 9220 Aalborg Øst
+45 2222 8674 • info@gs-supply.dk • www.gs-supply.dk

Dosering: Efter behov

Indhold: 100% demineraliseret vand.

pH: I koncentreret form: Ca. 7

Opbevaring: Opbevares i original tillukket emballage.
Opbevares køligt, frostfrit.



5 || 744004 || 221928 || >